

Mach® Tripoint® | K-10UH00K20

Robinet de chasse d'urinoir sans contact, alimenté par HES, 3,8 l/chasse (1,0 gal/chasse)

Fonctionnalités

- La distance de déclenchement est réglée en usine
- Résistance à la chloramine et au chlore sur tous les composants en caoutchouc exposés à la tuyauterie
- Conçu pour des rendements optimaux avec les accessoires commerciaux KOHLER®
- Le filtre de 125 microns protège les composants internes
- Reniflard à contrepression élevée
- Sa butée de blocage lui offre une protection contre le vandalisme
- Aucun réglage de volume de chasse externe n'assure la conservation de l'eau
- Sentinelle d'évacuation automatique 24 heures conservant la fraîcheur du siphon
- Le mécanisme de surpassement permet d'utiliser le robinet de chasse manuellement, même en cas de panne de courant
- Alimenté par une cellule énergétique hybride de 875 000 cycles ou 30 ans, en s'appuyant sur une moyenne de 72 utilisations par jour
- Technologie brevetée de piston pour une précision supérieure du volume de chasse



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ CP Polished Chrome



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Technologie

- Capteur infrarouge électronique Tripoint® pour activation précise

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Robinetterie

Vanne incluse : Robinet à pression autorégularisée

Exigences en matière de pression et d'alimentation

Pression de débit minimale: 25 psi (172.4 kPa)
Débit minimal: 25 gpm (94.6 l/min)

Matériel


- Construction en laiton avec un fini en chrome poli durable.

Produits et accessoires recommandés

1421939 Trousse de rallonge
1509698 Assemblage, manomètre Fv, 1/8 po
K-23723 Nettoyant pour robinet



*10-3/4" (273 mm) minimum with a
6" (152 mm) critical level above the fixture



Installation

- Destiné aux installations d'urinoir avec raccord de couplage supérieur de 0,75 po (19 mm).

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

