



Expanse® | K-1100-LA

Baignoire en alcôve de 60 po x 32 po, drain à gauche

Fonctionnalités

- Cuvette courbée créant une expérience de bain confortable
- Rebord intégré aidant à empêcher l'eau de s'infiltrer derrière le mur et simplifiant l'installation dans une alcôve
- Surface inférieure texturée



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0 White



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-30-2026 00:49 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**

Codes/normes

CSA B45.5/IAPMO Z124
ASTM E162
ASTM E662

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	À gauche
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	45-11/16" x 27-5/8" (1160 mm x 702 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	54" x 31" (1372 mm x 787 mm)
Profondeur de l'eau:	12-5/8" (321 mm)
Capacité en eau:	60 gal (227.1 L)
Charge minimale au sol:	38 lbs/ft²
Poids:	78 lbs (35.4 kg)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires requis

- K-T37392 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
 - K-T37391 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
- ou
- K-78439 Drain de baignoire à câble 45 po
 - K-37385 Plomberie brute de drain de baignoire, PVC, câble de 45 po, sans tuyau


Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains
K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches
K-7213 Drain de baignoire avec câble, avec tuyau en PVC
K-7214 Drain de baignoire avec câble, sans tuyau en PVC





Installation

- Drain à gauche
- En alcôve

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

