



Expanse® | K-1118-LA

Baignoire en alcôve de 60 po x 30 po, drain à gauche

Fonctionnalités

- Cuvette courbée créant une expérience de bain confortable
- Rebord intégré aidant à empêcher l'eau de s'infiltrer derrière le mur et simplifiant l'installation dans une alcôve
- Surface inférieure texturée



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0 White



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-29-2026 19:24 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**

Codes/normes

CSA B45.5/IAPMO Z124

ASTM E162

ASTM E662

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	À gauche
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	45-5/16" x 25-9/16" (1151 mm x 649 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	52-9/16" x 28-1/16" (1335 mm x 713 mm)
Profondeur de l'eau:	12-11/16" (322 mm)
Capacité en eau:	55.6 gal (210.5 L)
Charge minimale au sol:	45 lbs/ft²
Poids:	70 lbs (31.8 kg)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches

K-7213 Drain de baignoire avec câble, avec tuyau en PVC


K-7214 Drain de baignoire avec câble, sans tuyau en PVC

K-7259 Drain de baignoire actionné avec le pied, en laiton




Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-7213)



Installation

- Drain à gauche
- En alcôve

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

