

## Archer® | K-1122-W1

Baignoire à hydromassage encastrée de 60 po x 32 po, avec surface chauffante Bask®

### Fonctionnalités

- La surface chauffante Bask® assure une relaxation digne d'un spa en réchauffant doucement le dos, les épaules et le cou.
- Trois réglages permettent d'adapter la température de la surface à vos désirs
- La baignoire à hydromassage à une vitesse offre performance et valeur grâce à ses 8 jets complètement réglables.
- Le débit et la direction de l'hydromassage peuvent être réglés à chaque jet
- Comfort Depth® offre un tablier plus bas avec une profondeur de trempage généreuse
- Soutien lombaire intégral
- Trop-plein à fentes intégré permettant un trempage en profondeur
- Surface inférieure texturée
- Se coordonne avec d'autres produits de la collection Archer.



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

|    |          |
|----|----------|
| 0  | White    |
| 96 | Biscuit  |
| 95 | Ice Grey |



## Codes/normes

CSA B45.5/IAPMO Z124  
ASTM E162  
ASTM E662

## Informations techniques

*Toutes les dimensions de produits sont nominales.*

|                                       |                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Emplacement du drain:                 | Reversible                                                            |
| Diamètre du trou de drainage:         | 2-1/4" (57 mm)                                                        |
| Surface plane minimale pour la porte: | 2-1/8" (54 mm)                                                        |
| Zone inférieure de la baignoire:      | 45-1/8" x 19-11/16" (1146 mm x 500 mm)                                |
| Zone supérieure de la baignoire:      | 52-3/4" x 25-5/16" (1340 mm x 643 mm)                                 |
| Profondeur de l'eau:                  | 15" (381 mm)                                                          |
| Capacité en eau:                      | 58 gal (219.6 L)                                                      |
| Charge minimale au sol:               | 46 lbs/ft <sup>2</sup>                                                |
| Poids:                                | 116 lbs (52.6 kg)                                                     |
| Gabarit de découpe:                   | Encastrable/Montage par le haut, 58-1/2" x 30-1/2" (1486 mm x 775 mm) |

## Matériel

- Acrylique

## Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches

## Produits et accessoires requis

- K-7271 Drain de baignoire en laiton avec trop-plein à fente

ou

- K-7272 Drain de baignoire à trop-plein à fente

## Service électrique requis

Un circuit spécialisé requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Pompe, Surface chauffante: 120 V, 15 A, 60 Hz

## Caractéristiques des composants électriques

Pompe: 120 V, 7 A, 60 Hz


Nombre de vitesses: Single

Surface chauffante: 120 V, 0.5 A, 60 Hz

## Garantie

*Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.*





## Installation

- Drain réversible.
- Encastré
- Exige le drain de baignoire avec trop-plein à fentes Clearflo (vendu séparément).

## Notes d'installation

*Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.*

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

Ce produit est uniquement conçu pour une installation à encastrer par le dessus. Elle n'est pas conçue pour une alcôve à trois murs avec une pomme de douche au plafond.

