

Archer® | K-1125-LAW

Baignoire en alcôve de 72 x 36 po, avec surface chauffante Bask® et drain à gauche

Fonctionnalités

- La surface chauffante Bask® assure une relaxation digne d'un spa en réchauffant doucement le dos, les épaules et le cou.
- Trois réglages permettent d'adapter la température de la surface à vos désirs
- Comfort Depth® offre un tablier plus bas avec une profondeur de trempage généreuse
- Une opulente longueur offre une aire de baignade spacieuse
- Soutien lombaire intégral
- Trop-plein à fentes intégré permettant un trempage en profondeur
- Tablier intégral
- Rebord intégré aidant à empêcher l'eau de s'infiltrer derrière le mur et simplifiant l'installation dans une alcôve
- Surface inférieure texturée
- Se coordonne avec d'autres produits de la collection Archer.



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
95	Ice Grey
7	Black Black



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.

ADA

CSA B45.5/IAPMO Z124

ASTM E162

ASTM E662

UL 1795

CSA C22.2 No. 218.2

ADA

ICC/ANSI A117.1

cUL Listed

UL Listed

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	À gauche
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Surface plane minimale pour la porte:	2" (51 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	51-3/8" x 21" (1305 mm x 533 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	64-1/2" x 30-1/2" (1638 mm x 775 mm)
Profondeur de l'eau:	15" (381 mm)
Capacité en eau:	72 gal (272.5 L)
Charge minimale au sol:	40 lbs/ft²
Poids:	80 lbs (36.3 kg)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires recommandés

K-1491 Oreiller de baignoire/hydromassage, amovible

K-1601 Repose-pieds baignoire/hydromassage, amovible

K-23726 Traitement pour drains

K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches

Produits et accessoires requis

- K-7271 Drain de baignoire en laiton avec trop-plein à fente

ou

- K-7272 Drain de baignoire à trop-plein à fente

Service électrique requis

Un circuit requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Surface chauffante: 120 V, 15 A


Caractéristiques des composants électriques

Surface chauffante: 120 V, 0.5 A, 60 Hz, 65 W

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Drain à gauche
- En alcôve
- Exige le drain de baignoire avec trop-plein à fentes Clearflo (vendu séparément).

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

