

Bancroft® | K-1150-RA

Baignoire en alcôve de 60 po x 32 po, drain à droite

Fonctionnalités

- Soutien lombaire intégral
- Tablier intégral
- Rebord intégré aidant à empêcher l'eau de s'infiltrer derrière le mur et simplifiant l'installation dans une alcôve
- Surface inférieure texturée
- Se coordonne avec les autres produits de la collection Bancroft.



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ 0 White



Codes/normes

CSA B45.5/IAPMO Z124
ASTM E162

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	À droite
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Surface plane minimale pour la porte:	2" (51 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	45" x 22" (1143 mm x 559 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	54" x 25" (1372 mm x 635 mm)
Profondeur de l'eau:	15" (381 mm)
Capacité en eau:	60 gal (227.1 L)
Charge minimale au sol:	45 lbs/ft ²
Poids:	80 lbs (36.3 kg)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches





K-11677 Drain ajustable, laiton de calibre 20, pour baignoires de 18 1/2 à 20 1/2 po

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.



No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-11677)



Installation

- Drain à droite
- En alcôve

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

