



Sunward® | K-1164-CB

Baignoire à hydromassage encastrée de 72 x 42 po

Fonctionnalités

- La baignoire à hydromassage à une vitesse offre performance et excellent rapport qualité-prix grâce à 6 jets complètement réglables
- Le débit et la direction de l'hydromassage peuvent être réglés à chaque jet
- La cuvette ovale offre une expérience de baignoire spacieuse
- Le soutien lombaire et les accoudoirs intégrés offrent un confort accru lors du bain
- Plusieurs choix d'emplacement de la pompe pour plus d'options d'installation et d'accès



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|---------|
| 0 | White |
| 96 | Biscuit |



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-29-2026 21:34 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**

Codes/normes

ASME A112.19.7/CSA B45.10
CSA B45.5/IAPMO Z124
ASTM E162
ASTM E662
UL 1795
UL Listed

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	Reversible
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	55-1/4" x 23-1/2" (1403 mm x 597 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	64-1/2" x 32" (1638 mm x 813 mm)
Profondeur de l'eau:	15" (381 mm)
Capacité en eau:	75 gal (283.9 L)
Charge minimale au sol:	36 lbs/ft²
Poids:	112 lbs (50.8 kg)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires recommandés

K-1491 Oreiller de baignoire/hydromassage, amovible
K-1601 Repose-pieds baignoire/hydromassage, amovible
K-23726 Traitement pour drains
K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches
K-11677 Drain ajustable, laiton de calibre 20, pour baignoires de 18 1/2 à 20 1/2 po
K-577 Trousse pour installation en sous-surface pour certains modèles de baignoire à hydromassage et de baignoire Sunward, 72 po
K-7213 Drain de baignoire avec câble, avec tuyau en PVC
K-7214 Drain de baignoire avec câble, sans tuyau en PVC
K-7259 Drain de baignoire actionné avec le pied, en laiton

Service électrique requis

Un circuit spécialisé requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Pompe: 120 V, 15 A, 60 Hz

Caractéristiques des composants électriques


Pompe: 120 V, 7.5 A, 60 Hz

Nombre de vitesses: Single

Garantie




Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-11677)

Recommended faucet area



Installation

- Drain réversible.
- Montage en surface ou en sous-surface.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

