

Sunward® | K-1164-GH

Baignoire à air BubbleMassage™ chauffée encastrée de 72 po x 42 po

Fonctionnalités

- Les 120 jets d'air libèrent des milliers de bulles qui soutiennent le corps et l'enveloppent au cœur d'un massage relaxant
- La soufflante à vitesse variable vous permet d'adapter l'intensité de l'aéromassage en fonction de 18 niveaux
- Élément chauffant intégré
- Des cycles automatiques et manuels de vidange éliminent l'eau résiduelle des canalisations d'air après l'utilisation.
- Minuterie d'arrêt automatique de 60 minutes.
- La cuvette ovale offre une expérience de baignoire spacieuse
- Conception spacieuse pouvant accommoder deux personnes
- Le soutien lombaire et les accoudoirs intégrés offrent un confort accru lors du bain
- Clavier de commande.
- Surface inférieure texturée



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|---------|
| 0 | White |
| 96 | Biscuit |



Codes/normes

ASME A112.19.7/CSA B45.10
CSA B45.5/IAPMO Z124
ASTM E162
ASTM E662
UL 1795
CSA C22.2 No. 218.2
cUL Listed
UL Listed

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	Reversible
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	55-1/4" x 23-1/2" (1403 mm x 597 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	64-1/2" x 32" (1638 mm x 813 mm)
Profondeur de l'eau:	15" (381 mm)
Capacité en eau:	75 gal (283.9 L)
Charge minimale au sol:	37 lbs/ft²
Poids:	170.5 lbs (77.3 kg)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires recommandés

K-1491 Oreiller de baignoire/hydromassage, amovible
K-1601 Repose-pieds baignoire/hydromassage, amovible
K-1446 Trousse d'installation à distance pour baignoires à air BubbleMassage™
K-11677 Drain ajustable, laiton de calibre 20, pour baignoires de 18 1/2 à 20 1/2 po
K-577 Trousse pour installation en sous-surface pour certains modèles de baignoire à hydromassage et de baignoire Sunward, 72 po
K-7213 Drain de baignoire avec câble, avec tuyau en PVC
K-7214 Drain de baignoire avec câble, sans tuyau en PVC
K-7259 Drain de baignoire actionné avec le pied, en laiton

Technologie

- La technologie BubbleMassage™ chauffante réchauffe et humidifie l'air avant qu'il ne pénètre dans la baignoire

Service électrique requis

Deux circuits spécialisés requis, protégés par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Soufflante:	120 V, 15 A, 60 Hz
Élément chauffant:	120 V, 15 A, 60 Hz


Caractéristiques des composants électriques

Soufflante:	120 V, 10 A
Élément chauffant:	120 V, 5 A, 60 Hz

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Montage en surface ou en sous-surface.
- Drain réversible.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

