

## Underscore® | K-1167-GHW

Baignoire à air BubbleMassage™ chauffée encastrée 60 x 30 po

### Fonctionnalités

- Les 122 jets d'air libèrent des milliers de bulles chauffées qui enveloppent, soutiennent et massent le corps.
- La soufflante à vitesse variable vous permet d'adapter l'intensité de l'aéromassage en fonction de 18 niveaux
- La surface chauffante Bask® assure une relaxation digne d'un spa en réchauffant doucement le dos, les épaules et le cou.
- Élément chauffant intégré
- Des cycles automatiques et manuels de vidange éliminent l'eau résiduelle des canalisations d'air après l'utilisation.
- Minuterie d'arrêt automatique de 60 minutes.
- Trop-plein à fentes intégré permettant un trempage en profondeur
- Soutien lombaire intégral
- Clavier de commande.
- Surface inférieure texturée
- La surface chauffante Bask® assure une relaxation digne d'un spa en réchauffant doucement le dos, les épaules et le cou.



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

|    |             |
|----|-------------|
| 0  | White       |
| 96 | Biscuit     |
| 7  | Black Black |



## Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.

ADA

ASME A112.19.7/CSA B45.10

CSA B45.5/IAPMO Z124

ASTM E162

ASTM E662

UL 1795

CSA C22.2 No. 218.2

ADA

ICC/ANSI A117.1

cUL Listed

UL Listed

## Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

|                                       |                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Emplacement du drain:                 | Reversible                                                            |
| Diamètre du trou de drainage:         | 2-1/4" (57 mm)                                                        |
| Surface plane minimale pour la porte: | 2" (51 mm)                                                            |
| Zone inférieure de la baignoire:      | 42-7/16" x 20" (1078 mm x 509 mm)                                     |
| Zone supérieure de la baignoire:      | 54-5/16" x 24-1/4" (1380 mm x 617 mm)                                 |
| Profondeur de l'eau:                  | 15-1/16" (383 mm)                                                     |
| Capacité en eau:                      | 59.8 gal (226.4 L)                                                    |
| Charge minimale au sol:               | 50 lbs/ft²                                                            |
| Poids:                                | 102 lbs (46.3 kg)                                                     |
| Gabarit de découpe:                   | Encastrable/Montage par le haut, 59-1/2" x 28-1/2" (1511 mm x 724 mm) |

## Matériel

- Acrylique

## Produits et accessoires recommandés

K-531 Trousse pour installation en sous-surface pour certains modèles de baignoire Underscore de 60 po

K-1491 Oreiller de baignoire/hydromassage, amovible

K-1601 Repose-pieds baignoire/hydromassage, amovible

K-1177 Joint-d'étanchéité pour carrelage, 144-po

K-706000-D3 Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po x 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre givré de 1/4 po d'épaisseur

K-706000-L Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 1/4 po d'épaisseur

K-706003-L Porte de baignoire coulissante, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 3/8 po d'épaisseur

K-706004-D3 Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po x 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre givré de 1/4 po d'épaisseur

K-706004-L Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 1/4 po d'épaisseur

K-706007-L Porte de baignoire coulissante, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 3/8 po d'épaisseur

## Produits et accessoires requis

- K-7271 Drain de baignoire en laiton avec trop-plein à fente

ou

- K-7272 Drain de baignoire à trop-plein à fente

## Technologie

- La technologie BubbleMassage™ chauffante réchauffe et humidifie l'air avant qu'il ne pénètre dans la baignoire



## Service électrique requis

Deux circuits spécialisés requis, protégés par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Soufflante, Surface                    120 V, 15 A, 60 Hz  
chauffante:

Élément chauffant:                    120 V, 15 A, 60 Hz

## Caractéristiques des composants électriques

Soufflante:                                120 V, 10 A

Surface chauffante:                    120 V, 0.5 A, 60 Hz, 65 W


Élément chauffant:                    120 V, 5 A, 60 Hz

---

## Garantie

*Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.*





## Installation

- Montage en surface ou en sous-surface.
- Drain réversible.
- Exige le drain de baignoire avec trop-plein à fentes Clearflo (vendu séparément).

## Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

