

Underscore® | K-1167-JLH

Baignoire à hydromassage chauffée encastrée/en alcôve de 60 po x 30 po, drain à gauche

Fonctionnalités

- Huit jets d'hydromassage Proflex® peuvent être réglés individuellement pour régler le débit et la direction de l'eau
- La baignoire à hydromassage à une vitesse offre performance et valeur grâce à ses 8 jets complètement réglables.
- Élément chauffant intégré
- Trop-plein à fentes intégré permettant un trempage en profondeur
- Soutien lombaire intégral
- Surface inférieure texturée



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
95	Ice Grey
7	Black Black



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.



ASME A112.19.7/CSA B45.10
CSA B45.5/IAPMO Z124
ASTM E162
ASTM E662
UL 1795
CSA C22.2 No. 218.2
ADA
ICC/ANSI A117.1
cUL Listed
UL Listed

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	À gauche
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Surface plane minimale pour la porte:	2" (51 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	42-7/16" x 20" (1078 mm x 508 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	54-5/16" x 24-1/4" (1380 mm x 617 mm)
Profondeur de l'eau:	14-3/4" (374 mm)
Capacité en eau:	59.8 gal (226.4 L)
Charge minimale au sol:	46 lbs/ft²
Poids:	120 lbs (54.4 kg)
Gabarit de découpe:	Encastrable/Montage par le haut, 59-1/2" x 28-1/2" (1511 mm x 724 mm)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires recommandés

- K-1491 Oreiller de baignoire/hydromassage, amovible
- K-1601 Repose-pieds baignoire/hydromassage, amovible
- K-706000-D3 Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po x 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre givré de 1/4 po d'épaisseur
- K-706000-L Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 1/4 po d'épaisseur
- K-706003-L Porte de baignoire coulissante, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 3/8 po d'épaisseur
- K-706004-D3 Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po x 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre givré de 1/4 po d'épaisseur
- K-706004-L Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 1/4 po d'épaisseur
- K-706007-L Porte de baignoire coulissante, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 3/8 po d'épaisseur

Produits et accessoires requis

- K-7271 Drain de baignoire en laiton avec trop-plein à fente
- ou
- K-7272 Drain de baignoire à trop-plein à fente



Service électrique requis

Deux circuits spécialisés requis, protégés par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Pompe: 120 V, 15 A, 60 Hz

Élément chauffant: 120 V, 15 A, 60 Hz

Caractéristiques des composants électriques


Pompe: 120 V, 7 A, 60 Hz

Élément chauffant: 120 V, 12 A, 60 Hz

Garantie

Visitez le site *Web* pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- En alcôve
- Bride incorporée
- Drain à gauche
- Exige le drain de baignoire avec trop-plein à fentes Clearflo (vendu séparément).

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

