

Underscore® | K-1173-GHW

Baignoire à air BubbleMassage™ chauffée encastrée, 66 x 36 po

Fonctionnalités

- Les 122 jets d'air libèrent des milliers de bulles chauffées qui enveloppent, soutiennent et massent le corps.
- La soufflante à vitesse variable vous permet d'adapter l'intensité de l'aéromassage en fonction de 18 niveaux
- La surface chauffante Bask® assure une relaxation digne d'un spa en réchauffant doucement le dos, les épaules et le cou.
- Élément chauffant intégré
- Des cycles automatiques et manuels de vidange éliminent l'eau résiduelle des canalisations d'air après l'utilisation.
- Minuterie d'arrêt automatique de 60 minutes.
- Trop-plein à fentes intégré permettant un trempage en profondeur
- Conception spacieuse pouvant accommoder deux personnes
- Soutien lombaire intégral
- Clavier de commande.
- Surface inférieure texturée
- La surface chauffante Bask® assure une relaxation digne d'un spa en réchauffant doucement le dos, les épaules et le cou.



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
7	Black Black



Codes/normes

ASME A112.19.7/CSA B45.10
CSA B45.5/IAPMO Z124
ASTM E162
ASTM E662
UL 1795
CSA C22.2 No. 218.2
cUL Listed
UL Listed

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	Reversible
Diamètre du trou de drainage:	2-3/16" (56 mm)
Surface plane minimale pour la porte:	2-7/16" (61 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	44-1/2" x 26-1/2" (1130 mm x 673 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	60-1/4" x 30-1/4" (1530 mm x 768 mm)
Profondeur de l'eau:	17-3/4" (451 mm)
Capacité en eau:	102 gal (386.1 L)
Charge minimale au sol:	60 lbs/ft²
Poids:	111 lbs (50.3 kg)
Gabarit de découpe:	Encastrable/Montage par le haut, 65" x 35" (1651 mm x 889 mm)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires recommandés

- K-1491 Oreiller de baignoire/hydromassage, amovible
- K-1601 Repose-pieds baignoire/hydromassage, amovible
- K-1177 Joint-d'étanchéité pour carrelage, 144-po
- K-591 Trousse pour installation en sous-surface pour certains modèles de baignoire 66 po Underscore
- K-706000-D3 Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po x 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre givré de 1/4 po d'épaisseur
- K-706000-L Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 1/4 po d'épaisseur
- K-706003-L Porte de baignoire coulissante, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 3/8 po d'épaisseur
- K-706004-D3 Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po x 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre givré de 1/4 po d'épaisseur
- K-706004-L Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 1/4 po d'épaisseur
- K-706007-L Porte de baignoire coulissante, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 3/8 po d'épaisseur

Produits et accessoires requis

- K-7271 Drain de baignoire en laiton avec trop-plein à fente

ou

- K-7272 Drain de baignoire à trop-plein à fente

Technologie

- La technologie BubbleMassage™ chauffante réchauffe et humidifie l'air avant qu'il ne pénètre dans la baignoire



Service électrique requis

Deux circuits spécialisés requis, protégés par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Soufflante, Surface 120 V, 15 A, 60 Hz
chauffante:

Élément chauffant: 120 V, 15 A, 60 Hz

Caractéristiques des composants électriques

Soufflante: 120 V, 10 A


Surface chauffante: 120 V, 0.5 A, 60 Hz, 65 W

Élément chauffant: 120 V, 5 A, 60 Hz

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Montage en surface ou en sous-surface.
- Drain réversible.
- Exige le drain de baignoire avec trop-plein à fentes Clearflo (vendu séparément).

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

