

Underscore® | K-1174-GHW

Baignoire à air BubbleMassage™ chauffée encastrée de 72 po x 42 po, avec surface chauffante Bask®

Fonctionnalités

- Les 122 jets d'air libèrent des milliers de bulles chauffées qui enveloppent, soutiennent et massent le corps.
- La soufflante à vitesse variable vous permet d'adapter l'intensité de l'aéromassage en fonction de 18 niveaux
- La surface chauffante Bask® assure une relaxation digne d'un spa en réchauffant doucement le dos, les épaules et le cou.
- Élément chauffant intégré
- Des cycles automatiques et manuels de vidange éliminent l'eau résiduelle des canalisations d'air après l'utilisation.
- Minuterie d'arrêt automatique de 60 minutes.
- Trop-plein à fentes intégré permettant un trempage en profondeur
- Conception spacieuse pouvant accommoder deux personnes
- Soutien lombaire intégral
- Clavier de commande.
- Surface inférieure texturée
- La surface chauffante Bask® assure une relaxation digne d'un spa en réchauffant doucement le dos, les épaules et le cou.



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
7	Black Black



Codes/normes

ASME A112.19.7/CSA B45.10
 CSA B45.5/IAPMO Z124
 ASTM E162
 ASTM E662
 UL 1795
 CSA C22.2 No. 218.2
 cUL Listed
 UL Listed

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	Au centre
Diamètre du trou de drainage:	2-3/16" (56 mm)
Surface plane minimale pour la porte:	2-7/16" (61 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	45-3/4" x 32" (1162 mm x 813 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	66" x 36" (1676 mm x 914 mm)
Profondeur de l'eau:	19" (483 mm)
Capacité en eau:	139 gal (526.2 L)
Charge minimale au sol:	42 lbs/ft²
Poids:	110 lbs (49.9 kg)
Gabarit de découpe:	Encastrable/Montage par le haut, 70-1/2" x 40-1/2" (1791 mm x 1029 mm)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires recommandés

K-1491 Oreiller de baignoire/hydromassage, amovible
 K-1601 Repose-pieds baignoire/hydromassage, amovible
 K-1177 Joint-d'étanchéité pour carrelage, 144-po
 K-706000-D3 Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po x 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre givré de 1/4 po d'épaisseur
 K-706000-L Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 1/4 po d'épaisseur
 K-706003-L Porte de baignoire coulissante, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 3/8 po d'épaisseur
 K-706004-D3 Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po x 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre givré de 1/4 po d'épaisseur
 K-706004-L Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 1/4 po d'épaisseur
 K-706007-L Porte de baignoire coulissante, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 3/8 po d'épaisseur
 K-592 Trousse pour installation en sous-surface pour certains modèles de baignoire 72 po Underscore

Produits et accessoires requis

- K-7271 Drain de baignoire en laiton avec trop-plein à fente

ou

- K-7272 Drain de baignoire à trop-plein à fente

Technologie

- La technologie BubbleMassage™ chauffante réchauffe et humidifie l'air avant qu'il ne pénètre dans la baignoire



Service électrique requis

Deux circuits spécialisés requis, protégés par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Soufflante, Surface
chauffante: 120 V, 15 A, 60 Hz

Élément chauffant: 120 V, 15 A, 60 Hz

Caractéristiques des composants électriques

Soufflante: 120 V, 10 A

Surface chauffante: 120 V, 0.5 A, 60 Hz, 65 W


Élément chauffant: 120 V, 5 A, 60 Hz

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-7272)



Drop-in Rim Detail

Blower Motor Access
30" (762 mm) W x 15" (381 mm) H Min



Installation

- Montage en surface ou en sous-surface.
- Drain central
- Exige le drain de baignoire avec trop-plein à fentes Clearflo (vendu séparément).

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

