



Devonshire® | K-1184-RA

Baignoire en alcôve de 60 po x 32 po, drain à droite

Fonctionnalités

- Le soutien lombaire et les accoudoirs intégrés offrent un confort accru lors du bain
- Tablier intégral
- Rebord intégré aidant à empêcher l'eau de s'infiltrer derrière le mur et simplifiant l'installation dans une alcôve
- Surface inférieure texturée
- Se coordonne aux autres produits de la collection Devonshire



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0 White



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-29-2026 19:36 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**

Codes/normes

CSA B45.5/IAPMO Z124

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	À droite
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Surface plane minimale pour la porte:	2-13/16" (71 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	42" x 20" (1067 mm x 508 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	51" x 24" (1295 mm x 610 mm)
Profondeur de l'eau:	14" (356 mm)
Capacité en eau:	60 gal (227.1 L)
Charge minimale au sol:	41 lbs/ft ²
Poids:	80 lbs (36.3 kg)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires recommandés

- K-23726 Traitement pour drains
- K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches
- K-7213 Drain de baignoire avec câble, avec tuyau en PVC
- K-7214 Drain de baignoire avec câble, sans tuyau en PVC
- K-7259 Drain de baignoire actionné avec le pied, en laiton
- K-706000-D3 Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po x 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre givré de 1/4 po d'épaisseur
- K-706000-L Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 1/4 po d'épaisseur
- K-706003-L Porte de baignoire coulissante, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 3/8 po d'épaisseur
- K-706004-D3 Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po x 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre givré de 1/4 po d'épaisseur
- K-706004-L Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 1/4 po d'épaisseur
- K-706007-L Porte de baignoire coulissante, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 3/8 po d'épaisseur

Produits et accessoires requis





- K-T37392 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
 - K-T37391 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
- ou
- K-78438 Drain de baignoire à câble 30 po
 - K-37383 Plomberie brute de drain de baignoire, PVC, câble 30 po, avec tuyau
- ou
- K-78439 Drain de baignoire à câble 45 po
 - K-37385 Plomberie brute de drain de baignoire, PVC, câble de 45 po, sans tuyau

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.



No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-7161-AF)



Installation

- Drain à droite
- En alcôve

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

