



Devonshire® | K-1184

Baignoire encastrée, 60 x 32 po

Fonctionnalités

- Le soutien lombaire et les accoudoirs intégrés offrent un confort accru lors du bain
- Surface inférieure texturée
- Se coordonne aux autres produits de la collection Devonshire
- 60 po (1524 mm) x 32 po (813 mm) x 20 po (508 mm)



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ 0 White



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-29-2026 19:27 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Codes/normes

CSA B45.5/IAPMO Z124
ASTM E162
ASTM E662

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	Reversible
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Surface plane minimale pour la porte:	2-1/2" (64 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	42" x 20" (1067 mm x 508 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	51" x 24" (1295 mm x 610 mm)
Profondeur de l'eau:	14" (356 mm)
Capacité en eau:	60 gal (227.1 L)
Charge minimale au sol:	41 lbs/ft ²
Poids:	70 lbs (31.8 kg)
Gabarit de découpe:	Encastrable/Montage par le haut, 58" x 30" (1473 mm x 762 mm)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires recommandés

K-1177 Joint-d'étanchéité pour carrelage, 144-po
K-23726 Traitement pour drains
K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches
K-7213 Drain de baignoire avec câble, avec tuyau en PVC
K-7214 Drain de baignoire avec câble, sans tuyau en PVC
K-7259 Drain de baignoire actionné avec le pied, en laiton
K-706000-D3 Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po x 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre givré de 1/4 po d'épaisseur
K-706000-L Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 1/4 po d'épaisseur
K-706003-L Porte de baignoire coulissante, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 3/8 po d'épaisseur
K-706004-D3 Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po x 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre givré de 1/4 po d'épaisseur
K-706004-L Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 1/4 po d'épaisseur
K-706007-L Porte de baignoire coulissante, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 3/8 po d'épaisseur


Produits et accessoires requis

- K-T37392 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
 - K-T37391 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
- ou
- K-78439 Drain de baignoire à câble 45 po
 - K-37385 Plomberie brute de drain de baignoire, PVC, câble de 45 po, sans tuyau




Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-7161-AF)



Installation

- Encastré
- Drain réversible.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

