

## Mariposa® | K-1224-GHRW

Baignoire à air BubbleMassage™ chauffée en alcôve de 66 po x 36 po, avec surface chauffante Bask® et drain à droite

### Fonctionnalités

- La surface chauffante Bask® assure une relaxation digne d'un spa en réchauffant doucement le dos, les épaules et le cou.
- Trois réglages permettent d'adapter la température de la surface à vos désirs
- Les 120 jets d'air libèrent des milliers de bulles qui soutiennent le corps et l'enveloppent au cœur d'un massage relaxant
- La soufflante à vitesse variable vous permet d'adapter l'intensité de l'aéromassage en fonction de 18 niveaux
- La baignoire BubbleMassage™ chauffée comprend une minuterie d'arrêt automatique de 60 minutes.
- Deux claviers électroniques de contrôle distincts pour les fonctions de BubbleMassage™ chauffée et Bask®.
- La forme en sablier ajoute du style et de l'élégance à votre salle de bain
- Rebord intégré aidant à empêcher l'eau de s'infiltrer derrière le mur et simplifiant l'installation dans une alcôve
- Surface inférieure texturée
- Des cycles automatiques et manuels de vidange éliminent l'eau résiduelle des canalisations d'air après l'utilisation.
- La surface chauffante Bask® assure une relaxation digne d'un spa en réchauffant doucement le dos, les épaules et le cou.



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

☐ 0 White



## Codes/normes

ASME A112.19.7/CSA B45.10  
CSA B45.5/IAPMO Z124  
ASTM E162  
ASTM E662  
UL 1795  
cUL Listed  
UL Listed

## Informations techniques

*Toutes les dimensions de produits sont nominales.*

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Emplacement du drain:                 | À droite                               |
| Diamètre du trou de drainage:         | 2-5/16" (58 mm)                        |
| Surface plane minimale pour la porte: | 1-15/16" (49 mm)                       |
| Zone inférieure de la baignoire:      | 47-1/8" x 19-11/16" (1196 mm x 500 mm) |
| Zone supérieure de la baignoire:      | 61-7/16" x 26" (1561 mm x 660 mm)      |
| Profondeur de l'eau:                  | 13-11/16" (347 mm)                     |
| Capacité en eau:                      | 67 gal (253.6 L)                       |
| Charge minimale au sol:               | 56 lbs/ft²                             |
| Poids:                                | 112 lbs (50.8 kg)                      |

## Matériel

- Acrylique

## Produits et accessoires recommandés

K-1446 Trousse d'installation à distance pour baignoires à air BubbleMassage™  
K-1491 Oreiller de baignoire/hydromassage, amovible  
K-1601 Repose-pieds baignoire/hydromassage, amovible  
K-23726 Traitement pour drains  
K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches

## Produits et accessoires requis

- K-T37392 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
  - K-T37391 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
- ou
- K-78438 Drain de baignoire à câble 30 po
  - K-37383 Plomberie brute de drain de baignoire, PVC, câble 30 po, avec tuyau

## Technologie

- La technologie BubbleMassage™ chauffante réchauffe et humidifie l'air avant qu'il ne pénètre dans la baignoire

## Service électrique requis

Deux circuits spécialisés requis, protégés par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Soufflante, Surface chauffante: | 120 V, 15 A, 60 Hz |
| bain à air:                     | 120 V, 15 A, 60 Hz |

## Caractéristiques des composants électriques


|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Soufflante:         | 120 V, 10 A               |
| Surface chauffante: | 120 V, 0.5 A, 60 Hz, 65 W |
| bain à air:         | 120 V, 5 A, 60 Hz         |

## Garantie




Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.



No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-7166AF)



**Integral Flange Detail**



## Installation

- Drain à droite

## Notes d'installation

*Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.*

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

La trousse K-1446 d'installation du souffleur à distance est disponible pour le changement de positionnement du souffleur. Fournir un accès pour l'entretien du souffleur.

Ne pas déplacer ou modifier le té en PVC ou la tubulure flexible spiralée qui est connectée au souffleur. Suivre les instructions de déplacement à la lettre.

