



Mariposa® | K-1242

Baignoire encastrée, 60 x 36 po

Fonctionnalités

- 60 po L x 36 po La x 20 po H
- Un modèle favori des constructeurs conçu pour l'installation rapide et simple
- Modèles offerts avec tablier intégral et bride de clouage.
- Surface inférieure texturée



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ 0 White



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-29-2026 19:30 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Codes/normes

CSA B45.5/IAPMO Z124
ASTM E162
ASTM E662

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	Reversible
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Surface plane minimale pour la porte:	2-1/16" (52 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	46" x 24" (1168 mm x 610 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	54" x 27" (1372 mm x 686 mm)
Profondeur de l'eau:	14" (356 mm)
Capacité en eau:	63 gal (238.5 L)
Charge minimale au sol:	41 lbs/ft ²
Poids:	62 lbs (28.1 kg)
Gabarit de découpe:	Encastrable/Montage par le haut, 58" x 34" (1473 mm x 864 mm)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires recommandés

K-1491 Oreiller de baignoire/hydromassage, amovible
K-1601 Repose-pieds baignoire/hydromassage, amovible
K-23726 Traitement pour drains
K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches
K-7259 Drain de baignoire actionné avec le pied, en laiton
K-706000-D3 Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po x 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre givré de 1/4 po d'épaisseur
K-706000-L Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 1/4 po d'épaisseur
K-706003-L Porte de baignoire coulissante, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 3/8 po d'épaisseur
K-706004-D3 Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po x 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre givré de 1/4 po d'épaisseur
K-706004-L Porte de baignoire coulissante bidirectionnelle, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 1/4 po d'épaisseur
K-706007-L Porte de baignoire coulissante, 56 5/8 po à 59 5/8 po l x 62 po H, avec verre Crystal Clear de 3/8 po d'épaisseur


Produits et accessoires requis

- K-T37392 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
 - K-T37391 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
- ou
- K-78439 Drain de baignoire à câble 45 po
 - K-37385 Plomberie brute de drain de baignoire, PVC, câble de 45 po, sans tuyau

Garantie




Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-7161-AF)

 Recommended Faucet Location



Installation

- Encastré

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

Lorsqu'on installe un robinet sur rebord, on doit s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence au-dessus ou au-dessous de la plateforme avant de percer des trous.

