



# Mariposa® | K-1257-LA

Baignoire à hydromassage en alcôve de 72 po x 36 po, drain à gauche

## Fonctionnalités

- 72 po L x 36 po La x 20 po H
- Tablier intégral pour installation facile en alcôve et accès à la pompe
- Six jets d'hydromassage ProFlex réglables pour un confort maximal de baignade
- Technologie innovante permettant à la pompe de prodiguer un hydromassage bien de niveau et stable.
- Comprend une bride intégrale pour faciliter l'installation et prévenir la possibilité de dommages causés par l'eau derrière le mur.
- Emplacements de pompe personnalisés élargissant les options d'installation et d'accès à la pompe



## Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

☐ 0 White



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)  
7-29-2026 21:40 - US-CA

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

## Codes/normes

ASME A112.19.7/CSA B45.10  
 CSA B45.5/IAPMO Z124  
 ASTM E162  
 ASTM E662  
 UL 1795  
 UL Listed

## Informations techniques

*Toutes les dimensions de produits sont nominales.*

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Emplacement du drain:                 | À gauche                     |
| Diamètre du trou de drainage:         | 2-1/4" (57 mm)               |
| Surface plane minimale pour la porte: | 2-1/8" (54 mm)               |
| Zone inférieure de la baignoire:      | 50" x 24" (1270 mm x 610 mm) |
| Zone supérieure de la baignoire:      | 65" x 27" (1651 mm x 686 mm) |
| Profondeur de l'eau:                  | 14" (356 mm)                 |
| Capacité en eau:                      | 72 gal (272.5 L)             |
| Charge minimale au sol:               | 41 lbs/ft²                   |
| Poids:                                | 110 lbs (49.9 kg)            |

## Matériel

- Acrylique

## Produits et accessoires recommandés

K-1491 Oreiller de baignoire/hydromassage, amovible  
 K-23726 Traitement pour drains  
 K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches  
 K-7265 Drain de baignoire actionné avec le pied, en laiton

## Produits et accessoires requis

- K-T37392 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
  - K-T37391 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
- ou
- K-78438 Drain de baignoire à câble 30 po
  - K-37383 Plomberie brute de drain de baignoire, PVC, câble 30 po, avec tuyau

## Service électrique requis

Un circuit spécialisé requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Pompe: 120 V, 15 A, 60 Hz

## Caractéristiques des composants électriques


Pompe: 120 V, 7.5 A, 60 Hz

Nombre de vitesses: Single

## Garantie


Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.







No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-11677)

□ Recommended Faucet Location



Integral Flange Detail



## Installation

- Encastrée ou en alcôve.

## Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

Lorsqu'on installe un robinet sur rebord, on doit s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence au-dessus ou au-dessous de la plateforme avant de percer des trous.

