



# Mariposa® | K-1257

Baignoire à hydromassage encastrée de 72 po x 36 po

## Fonctionnalités

- 72 po L x 36 po La x 20 po H
- Six jets d'hydromassage ProFlex réglables pour un confort maximal de baignade
- Technologie innovante permettant à la pompe de prodiguer un hydromassage bien de niveau et stable.
- Surface inférieure texturée



## Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

0 White



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)  
7-29-2026 19:31 - US-CA

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**

## Codes/normes

ASME A112.19.7/CSA B45.10  
 CSA B45.5/IAPMO Z124  
 ASTM E162  
 ASTM E662  
 UL 1795  
 UL Listed

## Informations techniques

*Toutes les dimensions de produits sont nominales.*

|                                       |                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emplacement du drain:                 | Reversible                                                    |
| Diamètre du trou de drainage:         | 2-1/4" (57 mm)                                                |
| Surface plane minimale pour la porte: | 2-1/8" (53 mm)                                                |
| Zone inférieure de la baignoire:      | 50" x 24" (1270 mm x 610 mm)                                  |
| Zone supérieure de la baignoire:      | 65" x 27" (1651 mm x 686 mm)                                  |
| Profondeur de l'eau:                  | 14" (356 mm)                                                  |
| Capacité en eau:                      | 72 gal (272.5 L)                                              |
| Charge minimale au sol:               | 41 lbs/ft <sup>2</sup>                                        |
| Poids:                                | 110 lbs (49.9 kg)                                             |
| Gabarit de découpe:                   | Encastrable/Montage par le haut, 70" x 34" (1778 mm x 864 mm) |

## Matériel

- Acrylique

## Produits et accessoires recommandés

K-1491 Oreiller de baignoire/hydromassage, amovible  
 K-1601 Repose-pieds baignoire/hydromassage, amovible  
 K-23726 Traitement pour drains  
 K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches  
 K-7213 Drain de baignoire avec câble, avec tuyau en PVC  
 K-7214 Drain de baignoire avec câble, sans tuyau en PVC  
 K-7259 Drain de baignoire actionné avec le pied, en laiton

## Service électrique requis

Un circuit spécialisé requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Pompe: 120 V, 15 A, 60 Hz

## Caractéristiques des composants électriques

Pompe: 120 V, 7.5 A, 60 Hz

Nombre de vitesses: Single

## Garantie



Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.



Pump/Control Access (If Apron Is Not Used):  
20" (508 mm) W x 15" (381 mm) H


No change in measurements if connected with  
drain illustrated. (K-11677)

Recommended Faucet Location



Drop-In Rim Detail

Pump/Control Access  
(If Apron Is Not Used):  
20" (508 mm) W x  
15" (381 mm) H



1-1/2" Bath Drain

## Installation

- Encastrée ou en alcôve.

## Notes d'installation

*Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.*

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

Lorsqu'on installe un robinet sur rebord, on doit s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence au-dessus ou au-dessous de la plateforme avant de percer des trous.

