

Greenwich™ | K-12643

Lavabo de salle de bain à montage au mur/bras-support dissimulé, 20 3/4 po x 18 1/4 po, avec trou unique de robinet, perçage pour robinet d'activation avec genou

Fonctionnalités

- 20 3/4 po L x 18 1/4 po La
- Trou de robinet unique
- Comprend le support mural
- Percé pour le bras de support dissimulé et le raccord de commande aux genoux attaché à l'appareil.



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0 White



Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651

ASME A112.19.2/CSA B45.1
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651

Informations techniques

Nombre de trous sur le tablier:	1
Taille du ou des trous du robinet:	1-3/8" (35 mm)
Avec trop-plein:	Oui
Diamètre du trou de drainage:	1-3/4" (44 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	15" (381 mm)
Largeur du bassin:	10" (254 mm)
Profondeur du bassin:	7-3/4" (197 mm)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée




Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains
K-8998 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/4 x 1 1/4 po
K-23725 Nettoyant pour fonte
K-1808-P Supports de lavabo de salle de bain

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Au mur

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

