

Gilford™ | K-12701

Évier de cuisine simple de style champêtre, installation sur surface/au mur, 24 po

Fonctionnalités

- Convient aux bases d'armoire d'au moins 610 mm (24 po) pouvant accueillir un évier à tablier frontal
- Cuve unique
- Profondeur de 8-5/8 po
- Tablier intégral et dossier
- Deux trous de robinet
- L'installation au mur nécessite le K-1814-P et la pièce de rechange 63001 (vendus séparément)



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ 0 White



Codes/normes

ASME A112.19.2/CSA B45.1

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Nombre de trous sur le tablier:	2
Taille du ou des trous du robinet:	1-3/8" (35 mm)
Diamètre du trou de drainage:	3-5/8" (92 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	24" (610 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple

Matériel

- Porcelaine vitrifiée

Produits et accessoires requis

- K-1814-P Supports muraux
- 63001 Support, fer de liaison


Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Produits et accessoires recommandés

- K-23726 Traitement pour drains
- K-8803 Panier pour crépine d'évier
- K-8804 Corps de drain d'évier avec rallonge
- K-8813 Drain et crépine d'évier en acier inoxydable à rallonge pour orifice de sortie de 3 1/2 à 4 po
- K-8814 Drain et crépine d'évier en acier inoxydable pour orifice de sortie de 3 1/2 à 4 po
- K-8807 Drain et crépine d'évier en laiton avec rallonge pour orifice de sortie de 3 1/2 à 4 po
- K-11352 Bride de broyeur de déchet avec bouchon
- K-9000 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/2 x 1 1/2 po





Installation

- Tablier avant à installation au mur ou à installation sur surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

