

Gilford™ | K-12784

Évier de chirurgien/tout usage, montage sur support de 24 x 22 po, avec trou de robinet unique

Fonctionnalités

- Arrière à perçage simple central
- 24 x 22 1/8 po



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0 White



Codes/normes

ASME A112.19.2/CSA B45.1

Informations techniques

Nombre de trous sur le tablier:	1
Taille du ou des trous du robinet:	1-3/8" (35 mm)
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	22" (559 mm)
Largeur du bassin:	18" (457 mm)
Profondeur du bassin:	9-1/2" (242 mm)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée
- Matériau de qualité supérieure pour une durabilité et une fiabilité accrues

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-8820 Crépine d'évier en laiton pour orifice de sortie de 2 po


Produits et accessoires requis

- K-1814-P Supports muraux
- 63001 Support, fer de liaison

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

