

Gilford™ | K-12787

Évier de chirurgien/tout usage à montage sur support de 30 x 22 po, avec trous de robinet déployés de 8 po

Fonctionnalités

- Cuvette simple rectangulaire
- Trous de robinet déployé de 8 po (203 mm)
- 30 po (762 mm) x 22 po (559 mm) x 8 5/8 po (219 mm)
- Drain et crépine d'évier vendus séparément.



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ 0 White



Codes/normes

ASME A112.19.2/CSA B45.1

Informations techniques

Nombre de trous sur le tablier:	2
Taille du ou des trous du robinet:	1-3/8" (35 mm)
Centre(s):	8" (203 mm)
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	28" (711 mm)
Largeur du bassin:	18" (457 mm)
Profondeur du bassin:	9-7/16" (240 mm)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-8820 Crépine d'évier en laiton pour orifice de sortie de 2 po

K-9115 Crépine d'évier à rallonge de 1 1/2 po


Produits et accessoires requis

- K-1814-P Supports muraux

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Au mur
- Nécessite le modèle K-1814-P (vendu séparément) et la pièce d'entretien 63002 (comprise) pour l'installation.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

