

Camerton™ | K-12867

Évier de service à action nettoyante, au mur, 25 po

Fonctionnalités

- Cuvette profonde carrée
- 21-1/2 po x 25 po (546 à 635 mm)
- Chasse d'eau par le rebord à action nettoyante
- Raccord supérieur de 1,5 po (38 mm).
- L'évier nécessite une vanne de 5 à 7 gal/chasse (19 à 27 l/chasse) et une pression de service minimale de 25 psi (172 kPa)
- Sans orifice de robinet; nécessite un robinet monté au mur
- Drain et crépine d'évier vendus séparément.



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0 White



Codes/normes

ASME A112.19.2/CSA B45.1

Informations techniques

Configuration du bassin: Bol simple

Matériel

- Porcelaine vitrifiée
-

Produits et accessoires recommandés

K-8935 Couvre-rebord en acier inoxydable pour le rebord
avant de l'évier Camerton™, 11 po

K-23726 Traitement pour drains


K-13864 Crepine d'évier amovible

K-23725 Nettoyant pour fonte

Garantie

Visitez le site [Web](#) pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Au mur

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Pression d'écoulement minimale requise : 25 psi (172,4 kPa)

Debit minimal requis : 25 gpm (94,6 lpm)

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

