

Pinstripe® Pure | K-13132-3A

Robinet de lavabo de salle de bain déployé avec poignées en croix, 4,5 l/min (1,2 gal/min)

Fonctionnalités

- Deux poignées en croix Pure permettent le contrôle du volume et de la température
- Comprend un drain escamotable en métal avec tige de levage et tube de sortie de 1-1/4 po
- Débit maximum de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie
- S'agence avec les robinets, les accessoires et les composants de douche Pinstripe pour agrémenter votre salle de bain
- Débit laminaire



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|-------------------------|
| CP | Polished Chrome |
| SN | Vibrant Polished Nickel |
| BN | Vibrant Brushed Nickel |



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.



ADA

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 5" (127 mm)

Débit

Débit du robinet: 1.2 gpm (4.5 l/min)


Robinetterie

Vannes incluses : Contrôle du volume,
Thermostatique

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement





Installation

- Les poignées sont préassemblées sur les robinets pour simplifier l'installation
- Pour les centres de 8 à 16 po (203 à 406 mm)
- Déployé

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.

