

Sculpted | K-13463

Robinet de lavabo de salle de bain à un trou sans contact avec technologie de capteur Insight™, à alimentation CA, 0,5 gal/min

Fonctionnalités

- Débit maximum de 1,9 l/min (0,5 gal/min)
- Réglage en usine de 30 secondes maximum pour le cycle d'exécution continu
- Aérateur résistant au vandalisme
- Tuyau d'alimentation flexible de 610 mm (24 pouces) pour une installation facile
- Mélangeur de température moindre
- Sans drain



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ CP Polished Chrome



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
DOE - Energy Policy Act 1992
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 5" (127 mm)

Débit

Débit du robinet: 0.5 gpm (1.9 l/min)

Robinetterie

Vanne incluse : Mélangeur thermostatique

Matériel

- Laiton
-

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains
K-13487 Cable d'alimentation, 4 pi
K-13602 Cable d'alimentation, 6 pi
K-13604 Cable d'alimentation, 10 pi
K-23723 Nettoyant pour robinet

Produits et accessoires requis

- K-13480-A Alimentation CA simple, orifices de sortie de l'Amérique du Nord

ou

- K-13481-A Alimentation multiprise, orifices de sortie de l'Amérique du Nord

ou

- K-13480 Bloc d'alimentation c.a. simple, fiches internationales

ou

- K-13481 Bloc d'alimentation à prises multiples, fiches internationales
-


Technologie

- Nécessite une alimentation en courant alternatif
 - Technologie de capteur électronique Insight™ pour une activation précise et cohérente
-

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Montage à un trou
- Robinet en surface pour une installation et une maintenance faciles
- Veuillez commander des alimentations 13480-A ou 13481-A pour les installations en Amérique du Nord

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation. Un trou de montage d'un diamètre de 1-1/4 po (32 mm) minimum à 1-1/2 po (38 mm) maximum est requis.

La distance minimum requise entre l'arrière du bec du robinet et le mur est égale à 1-3/4 po (44 mm). Ceci permettra un dégagement approprié pour accéder à la vis d'arrêt.

La distance maximum requise entre le bord de la vasque du lavabo de salle de bains et la base du bec du robinet doit être égale à 1-3/4 po (44 mm).

La hauteur maximale de la lèvre de la vasque doit être de 3/4 po (19 mm).

Ce produit comprend un aérateur de pulvérisation à bouton de rose. D'autres styles d'aérateur sont disponibles. Ce produit requiert un bloc d'alimentation c.a. (non compris).

