

## K-13481-A

Alimentation multiprise, orifices de sortie de l'Amérique du Nord

### Fonctionnalités

- Alimente jusqu'à huit robinets sans contact CA KOHLER Insight™
- Entrée pour fonctionnement à 120 V.c.a., 50 ou 60 Hz.
- Rendement énergétique Energy Star niveau VI
- Sortie régulisée de 5 V c.c. à 1,2 A
- Protection de sortie contre les courts-circuits et les surintensités
- Destiné exclusivement aux prises de courant de l'Amérique du Nord. Pour les prises de courant internationales, veuillez utiliser K-13481-NA
- Prend en charge un total allant jusqu'à huit appareils, y compris un maximum de deux distributeurs de savon sans contact et jusqu'à huit robinets à capteur



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

NA NA Not Applicable



---

## Codes/normes

UL 1310  
cUL Listed  
UL Listed

---

## Produits et accessoires requis

- K-13487 Cable d'alimentation, 4 pi
- K-13480-A Alimentation CA simple, orifices de sortie de l'Amérique du Nord

ou

- K-13602 Cable d'alimentation, 6 pi
- K-13480-A Alimentation CA simple, orifices de sortie de l'Amérique du Nord

ou

- K-13480-A Alimentation CA simple, orifices de sortie de l'Amérique du Nord

ou

- K-13604 Cable d'alimentation, 10 pi
  - K-13480-A Alimentation CA simple, orifices de sortie de l'Amérique du Nord
- 


## Technologie

- Technologie de commutation d'alimentation
- 

## Garantie

*Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.*





## Installation

- Conçu pour les installations portables ou câblées permanentes
- Comprend un cordon d'alimentation de 1524 mm (60 po) pour installation à 120 V facile
- Construction ABS robuste

## Notes d'installation

*Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.*

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

