

K-13481

Bloc d'alimentation à prises multiples, fiches internationales

Fonctionnalités

- Entrée universelle pour fonctionnement à 100-240 V.c.a., 50/60 Hz
- Alimente jusqu'à huit robinets sans contact Insight à alimentation CA
- Consommation d'électricité ultrafaible économisant l'énergie
- Rendement énergétique Energy Star niveau VI
- Sortie régulisée de 5 V c.c. à 1,2 A
- Protection de sortie contre les courts-circuits et les surintensités
- Destiné à l'utilisation dans les prises de courant mondiales seulement. Pour les prises de courant nord-américaines, veuillez utiliser K-13481-A
- Prend en charge un total allant jusqu'à huit appareils, y compris un maximum de deux distributeurs de savon sans contact et jusqu'à huit robinets à capteur



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

NA NA Not Applicable



Codes/normes

UL 60950

cUL Listed

UL Listed

Produits et accessoires requis

- K-13487 Cable d'alimentation, 4 pi


ou

- K-13602 Cable d'alimentation, 6 pi

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Conçu pour les installations portables ou câblées permanentes
- Fourni avec un cordon d'alimentation de 762 mm (30 po) pour une installation facile à 120 volts.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

