

K-13782

Robinet de lavabo à bec en col de cygne avec aérateur

Fonctionnalités

- Bride
- Entrées à filetage NPT interne de 1/2 po
- Aérateur standard
- Aérateur à faible débit offert en option.
- Débit maximum de 2,5 gal/min (9,5 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bars)



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ CP Polished Chrome



Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 5" (127 mm)

Débit

Débit du robinet: 2.2 gpm (8.3 l/min)

Matériel

- Laiton
-


Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

