

Veil® | K-1381-HC

Toilette allongée monopièce cordon dissimulé avec siphon dissimulé, à chasse double

Fonctionnalités

- Les toilettes monopièce intègrent le réservoir et la cuvette dans un design intégré, facile à nettoyer
- La cuvette allongée offre plus d'espace et un meilleur confort
- Chasse d'eau double offrant un choix entre 3 ou 4,8 l/chasse (0,8 ou 1,28 gal/chasse)
- Levier de chasse à gauche Polished Chrome
- Siphon émaillé de 2 1/8 po (54 mm)
- Le siphon à jupe facilite le nettoyage
- La conception de cordon dissimulé dissimule les cordons de siège de bidet (siège de bidet vendu séparément)
- S'agence aux autres produits de la collection Veil
- Comprend un tuyau d'entrée d'eau de bidet



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0 White



Codes/normes

Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.



ASME A112.19.2/CSA B45.1

ASME A112.19.14

DOE - Energy Policy Act 1992

EPA WaterSense®

California Energy Commission (CEC)

Produits et accessoires recommandés

1023457 Trousse anneau en cire et quincaillerie de toilette

1265114 Conduite d'alimentation de toilette de 12 po

K-28821 Siège de toilette allongé à fonction de bidet avec télécommande

K-8298-CR Siège de toilette allongé à fonction de bidet avec télécommande

K-26132-CSP Siège de toilette pour bidet allongé

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.


Informations techniques

Plomberie brute:	Standard 12" (305 mm)
Type de chasse d'eau:	Class Five
Débit de la chasse d'eau:	0.8 or 1.28 gpf (3 or 4.8 lpf)
Forme de la cuvette:	Allongée
Sortie d'évacuation:	Plancher
Taille du siphon:	2" (51 mm)
Type de siphon:	À siphon dissimulé
Taille de la surface de l'eau:	9" x 7-1/2" (229 mm x 191 mm)
Du rebord à la surface de l'eau:	5-3/8" (137 mm)

Exigences en matière de pression et d'alimentation

Pression de débit minimale:	15 psi (103.4 kPa)
Débit minimal:	1 gpm (3.8 l/min)





Installation

- Plomberie brute standard de 12 po (305 mm)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

