

## Veil® | K-1381

Toilette allongée monopièce avec siphon dissimulé, à chasse double

### Fonctionnalités

- Les toilettes monopièce intègrent le réservoir et la cuvette dans un design intégré, facile à nettoyer
- La cuvette allongée offre plus d'espace et un meilleur confort
- Chasse d'eau double offrant un choix entre 3 ou 4,8 l/chasse (0,8 ou 1,28 gal/chasse)
- Levier de chasse à gauche Polished Chrome
- Siphon émaillé de 2 1/8 po (54 mm)
- Le siphon à jupe facilite le nettoyage
- Le couvercle et le siège allongés Quiet-Close™ empêchent le claquage



### Durabilité



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

- |   |             |
|---|-------------|
| 0 | White       |
| 7 | Black Black |



## Codes/normes

*Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.*

*Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.*



ASME A112.19.2/CSA B45.1

ASME A112.19.14

DOE - Energy Policy Act 1992

EPA WaterSense®

California Energy Commission (CEC)

## Produits et accessoires recommandés

1023457 Trousse anneau en cire et quincaillerie de toilette

1265114 Conduite d'alimentation de toilette de 12 po

K-23726 Traitement pour drains

1362736 Trousse de plaque de montage, fil exposé

K-30780 Siège de toilette allongé Quiet-Close™

K-39525-L Levier de déclenchement à gauche

## Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.


## Informations techniques

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Plomberie brute:                 | Standard 12" (305 mm)            |
| Type de chasse d'eau:            | Class Five                       |
| Débit de la chasse d'eau:        | 0.8 or 1.28 gpf (3.0 or 4.8 lpf) |
| Forme de la cuvette:             | Allongée                         |
| Sortie d'évacuation:             | Plancher                         |
| Taille du siphon:                | 2-1/8" (54 mm)                   |
| Type de siphon:                  | À siphon dissimulé               |
| Taille de la surface de l'eau:   | 9" x 7-1/4" (229 mm x 184 mm)    |
| Du rebord à la surface de l'eau: | 5-3/8" (137 mm)                  |

## Exigences en matière de pression et d'alimentation

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Pression de débit minimale: | 15 psi (103.4 kPa) |
| Débit minimal:              | 1 gpm (3.8 l/min)  |





## Installation

- Plomberie brute standard de 12 po (305 mm)
- Requiert la plaque d'installation pour siège chauffant (vendue séparément)

## Notes d'installation

*Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.*

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Les dimensions du produit sont nominales et peuvent varier selon les tolérances ASME A112.19.2.

