

Memoirs® | K-1418-GHW

Baignoire à air BubbleMassage™ chauffée encastrée de 72 po x 42 po, avec surface chauffante Bask®

Fonctionnalités

- Les 122 jets d'air libèrent des milliers de bulles chauffées qui enveloppent, soutiennent et massent le corps.
- La soufflante à vitesse variable vous permet d'adapter l'intensité de l'aéromassage en fonction de 18 niveaux
- La surface chauffante Bask® assure une relaxation digne d'un spa en réchauffant doucement le dos, les épaules et le cou.
- Élément chauffant intégré
- Des cycles automatiques et manuels de vidange éliminent l'eau résiduelle des canalisations d'air après l'utilisation.
- Minuterie d'arrêt automatique de 60 minutes.
- Conception spacieuse pouvant accommoder deux personnes
- Soutien lombaire intégral
- Clavier de commande.
- Surface inférieure texturée
- S'agence aux autres produits de la collection Memoirs
- La surface chauffante Bask® assure une relaxation digne d'un spa en réchauffant doucement le dos, les épaules et le cou.



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|---------|
| 0 | White |
| 96 | Biscuit |



Codes/normes

ASME A112.19.7/CSA B45.10
CSA B45.5/IAPMO Z124
ASTM E162
ASTM E662
UL 1795
CSA C22.2 No. 218.2
cUL Listed
UL Listed

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	Au centre
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Surface plane minimale pour la porte:	3-13/16" (97 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	48" x 27" (1219 mm x 686 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	60" x 30" (1524 mm x 762 mm)
Profondeur de l'eau:	16" (406 mm)
Capacité en eau:	94 gal (355.8 L)
Charge minimale au sol:	54 lbs/ft²
Poids:	162 lbs (73.5 kg)
Gabarit de découpe:	Encastrable/Montage par le haut, 70-1/2" x 40-1/2" (1791 mm x 1029 mm)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires recommandés

K-1491 Oreiller de baignoire/hydromassage, amovible
K-1601 Repose-pieds baignoire/hydromassage, amovible

Produits et accessoires requis

- K-11677 Drain ajustable, laiton de calibre 20, pour baignoires de 18 1/2 à 20 1/2 po
- ou
- K-T37392 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
- K-T37391 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
- ou
- K-78439 Drain de baignoire à câble 45 po
- K-37385 Plomberie brute de drain de baignoire, PVC, câble de 45 po, sans tuyau

Technologie

- La technologie BubbleMassage™ chauffante réchauffe et humidifie l'air avant qu'il ne pénètre dans la baignoire

Service électrique requis

Deux circuits spécialisés requis, protégés par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Soufflante, Surface chauffante:	120 V, 15 A, 60 Hz
Élément chauffant:	120 V, 15 A, 60 Hz

Caractéristiques des composants électriques


Soufflante:	120 V, 10 A
Surface chauffante:	120 V, 0.5 A, 60 Hz
Élément chauffant:	120 V, 5 A, 60 Hz

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-7161-AF)



**Drop-in Rim
Detail**


Blower Motor Access
34" (864 mm) W x 15" (381 mm) H Min



Lumbar
Angle 25°

Lumbar
Angle 25°

Heater pad is located
on this side



1-1/2" Bath Drain

15/16"
(24 mm)

Installation

- Encastré
- Drain central à l'arrière

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

