

Memoirs® | K-1418-M

Baignoire à hydromassage chauffée encastrée de 72 po x 42 po

Fonctionnalités

- Elle est munie de 6 jets d'hydromassage réglables individuellement pour diriger l'écoulement d'eau selon vos goûts
- Pompe à vitesse variable pour régler l'intensité de l'hydromassage
- Coussin réglable à 2 jets pour le cou procurant un massage stimulant et décontractant
- 10 jets dorsaux ciblant le bas du dos et les épaules pour soulager la tension et favoriser la respiration profonde
- Élément chauffant intégré
- Clavier de commande illuminé
- Télécommande
- Une opulente longueur offre une aire de baignade spacieuse
- Perçage pour barres d'appui (requises); vendues séparément
- S'agence aux autres produits de la collection Memoirs



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- | | |
|----|---------|
| 0 | White |
| 96 | Biscuit |



Codes/normes

ASME A112.19.7/CSA B45.10
 CSA B45.5/IAPMO Z124
 ASTM E162
 ASTM E662
 UL 1795
 CSA C22.2 No. 218.2
 UL Listed

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	Au centre
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Surface plane minimale pour la porte:	3-7/8" (98 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	41-3/4" x 27-3/16" (1060 mm x 691 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	60" x 30" (1524 mm x 762 mm)
Profondeur de l'eau:	16" (406 mm)
Capacité en eau:	86 gal (325.5 L)
Charge minimale au sol:	44 lbs/ft²
Poids:	140 lbs (63.5 kg)
Gabarit de découpe:	Encastrable/Montage par le haut, 70-1/2" x 40-1/2" (1791 mm x 1029 mm)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires recommandés

K-1491 Oreiller de baignoire/hydromassage, amovible
 K-1601 Repose-pieds baignoire/hydromassage, amovible
 K-23726 Traitement pour drains
 K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches
 1015255 Trousse de garniture de jet

Produits et accessoires requis

- K-9653 Barres d'appui pour baignoires à hydromassage avec ensemble spa/massage
- ou
- K-T37392 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
- K-T37391 Quincaillerie pour drain de baignoire rotatif
- ou
- K-78439 Drain de baignoire à câble 45 po
- K-37385 Plomberie brute de drain de baignoire, PVC, câble de 45 po, sans tuyau

Service électrique requis

Un circuit spécialisé requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Pompe, Élément chauffant: 240 V, 20 A, 50/60 Hz


Caractéristiques des composants électriques

Pompe:	240 V, 11 A, 50/60 Hz, 1500 W
Nombre de vitesses:	Variable
Élément chauffant:	240 V, 50/60 Hz, 1500 W

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Encastré
- Drain central

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

Cette baignoire à hydromassage est conçue pour une installation sur podium seulement. Elle n'est pas destinée à être utilisée dans une alcôve à trois murs avec une pomme de douche au plafond.

Lorsqu'on installe un robinet sur rebord, on doit s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence au-dessus ou au-dessous de la plateforme avant de percer des trous.

