

Botanical Study™ Caxton® | K-14218-BT

Lavabo de salle de bain ovale en sous-surface de 19 1/4 po, sans trop-plein

Fonctionnalités

- Décoré d'un motif floral complexe sur fond White
- Cuvette ovale
- Aucun trou de robinet; nécessite un robinet mural ou monté sur le comptoir
- Convient aux ouvertures de comptoir standard de 14 x 17 po (356 x 432 mm).
- S'agence aux autres produits avec le motif Botanical Study



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.



BT-
0

Botanical Study



Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651

ASME A112.19.2/CSA B45.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

Informations techniques

Diamètre du trou de drainage: 1-3/4" (44 mm)

Configuration du bassin: Bol simple

Longueur du bassin: 17" (432 mm)

Largeur du bassin: 14" (356 mm)

Profondeur du bassin: 6-3/4" (171 mm)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains




K-9018 Siphon en P ajustable avec long tuyau de sortie,
1/4 x 1 1/4 po

K-23725 Nettoyant pour fonte

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- En sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

AVIS : Le fabricant du comptoir ou le découpeur doit utiliser le gabarit de découpe fourni avec le produit, ou il doit utiliser un gabarit actuel fourni par Kohler Co. (appeler le 1-800-4-KOHLER). Kohler Co. n'est pas responsable des erreurs de coupe causés par l'utilisation d'un gabarit incorrect.

