

Sartorial™ Paisley Caxton® | K-14218-FP1

Lavabo de salle de bain ovale en sous-surface de 19 1/4 po, sans trop-plein

Fonctionnalités

- Décoré d'un motif cachemire texturé sur fond White
- Cuvette ovale profonde
- Aucun trou de robinet; nécessite un robinet mural ou monté sur le comptoir



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ FP1-0 White Sartorial Paisley



Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651

ASME A112.19.2/CSA B45.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

Informations techniques

Diamètre du trou de drainage: 1-3/4" (44 mm)

Configuration du bassin: Bol simple

Longueur du bassin: 17" (432 mm)

Largeur du bassin: 14" (356 mm)

Profondeur du bassin: 6-3/4" (171 mm)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains




K-9018 Siphon en P ajustable avec long tuyau de sortie,
1/4 x 1 1/4 po

K-23725 Nettoyant pour fonte

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- En sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

AVIS : Le fabricant ou le découpeur de comptoirs doit utiliser le modèle de produit actuel disponible sur le site www.kohler.com ou en appelant le 1-800-4KOHLER. Kohler Co. n'est pas responsable des erreurs de découpe causées par l'utilisation d'un gabarit incorrect.

