



Empress Bouquet™ Vintage® | K-14273-SMC

Lavabo de salle de bain ovale en sous-surface, 24 po

Fonctionnalités

- Décoré d'un motif floral métallique Chinese sur fond White
- Cuvette ovale
- Aucun trou de robinet; nécessite un robinet mural ou monté sur le comptoir
- S'agence aux autres produits avec le motif Empress Bouquet.



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

 SMC-0 Empress Bouquet



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-30-2026 01:01 - US-CA

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Codes/normes

Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651

ASME A112.19.2/CSA B45.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

Informations techniques

Avec trop-plein:	Oui
Diamètre du trou de drainage:	1-3/4" (44 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	21" (533 mm)
Largeur du bassin:	12" (305 mm)
Profondeur du bassin:	5" (126 mm)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains



K-8998 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie,
1 1/4 x 1 1/4 po

K-23725 Nettoyant pour fonte



Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Note: Waterproof unprotected overhang area on the underside of wood counter.



Installation

- En sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

AVIS : Le fabricant ou le découpeur de comptoirs doit utiliser le modèle de produit actuel disponible sur le site www.kohler.com ou en appelant le 1-800-4KOHLER. Kohler Co. n'est pas responsable des erreurs de découpe causées par l'utilisation d'un gabarit incorrect.

