Purist® | K-14402-4A

Robinet de lavabo de salle de bain à poignée à levier unique droite, 1,2 gal/min

Fonctionnalités

- La poignée à levier unique permet à la fois la commande du débit et de la température
- Débit maximum de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)
- Comprend un drain escamotable en métal avec pièce de raccordement de 32 mm (1 1/4 po)
- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie
- La mémoire de la température permet d'ouvrir et de fermer le robinet exactement à la température fixée lors de l'utilisation précédente.
- S'agence bien avec les robinets, les accessoires et les composants de douche Purist pour compléter l'harmonie de votre salle de bains
- Aérateur à faible débit offert en option



Durabilité

ÉCONOME EN EAU

Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

	CP	Polished Chrome
	SN	Vibrant Polished Nickel
	AF	Vibrant French Gold
	BN	Vibrant Brushed Nickel
	BV	Vibrant Brushed Bronze
	BL	Matte Black
	2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
	TT	Vibrant Titanium

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 17:06 - US-CA

Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA | CSA B651 | OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec:	5-1/2" (140 mm)

Débit

Débit du robinet:	1.2 gpm (4.5 l/min)

Robinetterie

Vannes incluses :	Disque en céramique, Contrôle du volume, Thermostatique

Matériel

- Construction de métal de qualité supérieure pour durabilité et fiabilité
- Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés


- [object Object]23726 Traitement pour drains
- K-23723 Nettoyant pour robinet
- K-14375 porte-serviette double 24 po
- K-14377 Porte-papier hygiénique pivotant
- K-14435 Porte-serviette de 18 po
- K-14436 Porte-serviette de 610 mm (24 po)
- K-14441 Anneau à serviette
- K-14443 Crochet à peignoir
- K-14444 Porte-papier hygiénique vertical

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 17:06 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER



Installation

- Pour installation à un trou
- Conduites d'alimentation flexibles préalablement fixées simplifiant l'installation

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.
Conformité à l'ADA pour les poignées seulement.
Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 17:06 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER