

Purist® | K-14408-4

Robinet de lavabo de salle de bain déployé avec poignées à levier, 4,5 l/min (1,2 gal/min)

Fonctionnalités

- Construction en métal
- robinets à disque en céramique sans rondelle à quart de tour
- Aérateur à faible débit offert en option.
- Poignées à levier
- Débit maximum de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)
- Comprend un drain en métal activé au toucher avec une pièce de raccordement de 1,25 po.



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.



ADA

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains
K-23723 Nettoyant pour robinet
K-14375 Porte-serviette double, 24 po
K-14436 Porte-serviette de 610 mm (24 po)
K-14443 Crochet à peignoir
K-14377 Porte-papier hygiénique pivotant
K-14435 Porte-serviette de 18 po
K-14441 Anneau à serviette
K-14444 Porte-papier hygiénique vertical

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 5-1/2" (140 mm)


Débit

Débit du robinet: 1.2 gpm (4.5 l/min)

Matériel

- Corps de robinet en laiton
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement





Installation

- Pour les centres de 8 à 16 po (203 à 406 mm)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.

