

Purist® | K-14431-4

Robinet de bidet à jet vertical avec poignées à levier

Fonctionnalités

- Drain escamotable avec tige de levage et raccord
- Jet vertical
- Appareil de montage robinet coupleur/reniflard
- Option de poignée à levier.
- Robinets à disque en céramique sans rondelle à quart de tour
- Construction en métal



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Débit

Débit maximal nominal de la 2.5 gpm (9.5 l/min)
douchette:

Robinetterie

Vannes incluses : Contrôle du volume,
 Thermostatique

Matériel

- Corps de robinet en laiton
-

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23723 Nettoyant pour robinet

K-14375 Porte-serviette double, 24 po

K-14436 Porte-serviette de 610 mm (24 po)

K-14443 Crochet à peignoir

K-14377 Porte-papier hygiénique pivotant

K-14435 Porte-serviette de 18 po


K-14441 Anneau à serviette

K-14444 Porte-papier hygiénique vertical

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Raccords flexibles pour une installation facile

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

