

Purist® | K-14434-4A

Robinet de bidet aérateur de jet pivotant horizontal avec poignée à levier droit

Fonctionnalités

- Une vanne à disque monopièce en céramique permet à la fois de contrôler le volume et la température
- Réglage de la limite de température maximum pour une sécurité accrue
- Disponible avec poignée rectiligne
- Drain escamotable avec tige de levage et raccord
- Bec de pulvérisation pivotant de 4-1/4 po (108 mm)



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes

ASME A112.18.1/CSA B125.1

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Débit

Débit maximal nominal de la 2.2 gpm (8.3 l/min)
douchette:

Robinetterie

Vannes incluses : Contrôle du volume,
 Thermostatique

Matériel

- Laiton
-

Produits et accessoires recommandés


K-23726 Traitement pour drains

K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Raccords flexibles pour une installation facile
- Montage à un trou

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

