

Coralais® | K-15583-4RA

Robinet de lavabo de salle de bain traditionnel à poignée unique avec drain mécanique, aérateur résistant au vandalisme 0,5 gal/min et indicateur rouge/bleu

Fonctionnalités

- Construction en métal
- Une vanne à disque monopièce en céramique permet à la fois de contrôler le volume et la température
- Bec fixe
- Poignée à levier
- Bec fixe
- Drain escamotable métallique avec raccord
- Drain escamotable métallique avec raccord
- Connexions flexibles
- Aérateur résistant au vandalisme
- Débit maximum de 1,9 l/min (0,5 gal/min) à 60 lb/po² (4,14 bar).



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ CP Polished Chrome



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec: 4-3/16" (106 mm)

Drain avec trop-plein: [object Object]

Débit

Débit du robinet: 0.5 gpm (1.9 l/min)

Robinetterie

Vannes incluses : Contrôle du volume,
Thermostatique

Produits et accessoires recommandés


K-23726 Traitement pour drains

K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Pour les entraxes de 102 mm (4 po)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.

