


#### 产品规格:

型号	K-17737T-M	K-17737T-SM
缸体类型	加长型	
尺寸(长×宽×高)	730×396×786 mm	
缸体高度	390 mm	
冲水系统	直冲式	
冲水量	3/6 升	
包括产品	釉面水箱K-19990T、 加长型缸体K-17736T-M、 水箱配件、K-17669T-M加长型盖板、 水箱盖板、螺栓帽、双阀式冲水掣、 1066987地排水排污管	釉面水箱K-19990T、 加长型缸体K-17736T-M、 水箱配件、K-17660T-M加长型盖板、 水箱盖板、螺栓帽、双阀式冲水掣、 1066987地排水排污管
最小坑距	墙排水：离地185mm、地排水：离墙305mm	
可选用配件		
排污管	1036901墙排水，排污管离地185mm	
推荐产品		
相应套间	欧芙套间	
备注	本产品只提供白色(0)	

#### 产品尺寸图：(单位:毫米)



K-17737T-M/K-17737T-SM