

Derring® | K-17889-RL

Lavabo de salle de bain ovale en sous-surface, 19 1/2 po

Fonctionnalités

- Cuvette ovale avec motif texturé sculpté
- L'émail artisanal est facile à entretenir et durable
- Des tons neutres complètent une large gamme d'appareils et de robinets
- Les variations naturelles de la glaçure rendent chaque lavabo unique tout en étant bien appariés lorsqu'ils sont installés côte à côte
- Convient aux découpes de comptoir de 14 x 17 po (355,5 x 432 mm) pour KOHLER® Caxton
- Aucun trou de robinet; nécessite un robinet mural ou monté sur le comptoir



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- RB2 Bourbon Rutilé
- RB3 Bluestone Rutilé
- K8 Translucent White



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.



ASME A112.19.2/CSA B45.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

Informations techniques

Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	17" (432 mm)
Largeur du bassin:	14" (356 mm)
Profondeur du bassin:	5-1/4" (133 mm)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée

Produits et accessoires recommandés




K-23726 Traitement pour drains

K-23725 Nettoyant pour fonte

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- En sous-surface

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

AVIS : Le fabricant ou le découpeur de comptoirs doit utiliser le modèle de produit actuel disponible sur le site www.kohler.com ou en appelant le 1-800-4KOHLER. Kohler Co. n'est pas responsable des erreurs de découpe causées par l'utilisation d'un gabarit incorrect.

