


产品规格:

| 型号 | K-18182T | K-18182T-S |
|-----------|---|---|
| 缸体类型 | 现代型 | |
| 尺寸(长×宽×高) | 675×370×780 mm | |
| 缸体高度 | 405 mm | |
| 冲水系统 | 直冲式 | |
| 冲水量 | 3/6升 | |
| 包括产品 | K-18183T 缸体、K-12675T 釉面陶瓷水箱、水箱配件、水箱盖板、K-4760T-PL 盖板、螺栓帽、双阀式冲水掣、地排水排污管 (1084337) | K-18183T 缸体、K-12675T 釉面陶瓷水箱、水箱配件、水箱盖板、K-17674T 缓降盖板、螺栓帽、双阀式冲水掣、地排水排污管 (1084337) |
| 最小坑距 | 墙排水: 离地180mm 地排水: 离墙305mm | |
| 可选用配件 | | |
| 排污管 | 1036901墙排水排污管 | |
| 备注 | 本产品只提供白色(0) | |

产品尺寸图: (单位:毫米)



K-18182T/K-18182T-S