

Glen Falls™ | K-19017-1

Évier de service simple à installation sur surface/en sous-surface, 25 po

Fonctionnalités

- Largeur minimum de base d'armoire de 27 po (686 mm)
- Cuve unique
- Profondeur de 13 po offrant un espace de travail spacieux
- Trou unique pour robinet



Durabilité



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ 0 White



Codes/normes

ASME A112.19.1/CSA B45.2

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Nombre de trous sur le tablier:	1
Taille du ou des trous du robinet:	1-3/8" (35 mm)
Diamètre du trou de drainage:	3-7/8" (98 mm)
Largeur minimale de l'armoire de base:	27" (686 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple

Matériel

- Fonte émaillée KOHLER®

Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23725 Nettoyant pour fonte


K-8801 Crépine d'évier avec rallonge et crépine

K-8799 Drain et crépine panier d'évier, sans rallonge

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Évier pouvant être installé sur surface ou en sous-surface.
- Trousse d'installation en sous-surface non comprise

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

