Devonshire® | K-193-4

Robinet de lavabo de salle de bain à poignée unique, 1,2 gal/min

Fonctionnalités

- Les robinets à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une performance à vie
- Aérateur à faible débit offert en option
- Drain escamotable avec tige de levage et raccord
- Débit maximum de 1,2 gal/min (4,5 l/min) à 60 lb/po² (4,14 bar)
- Complète la solution de design Devonshire avec des accessoires et des éléments KOHLER®.



Durabilité

ÉCONOME EN EAU

Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- CP Polished Chrome
- BN Vibrant Brushed Nickel

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 02:03 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER

Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN 61
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Bec

Portée du bec:	4-7/8" (124 mm)

Débit

Débit du robinet:	1.2 gpm (4.5 l/min)

Robinetterie

Vanne incluse :	Disque en céramique

Matériel

- Matériau de qualité supérieure pour une durabilité et une fiabilité accrues
- Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Produits et accessoires recommandés


- [object Object]23726 Traitement pour drains
- K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 02:03 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER.



Installation

- Pour les installations à un trou ou traditionnelles de 102 mm (4 po) (plaque de rosace comprise)
- Raccords flexibles pour une installation facile

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.
Conformité à l'ADA pour les poignées seulement.
Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Kohler Co. se réserve le droit de faire des révisions aux spécifications du produit sans préavis.
Pour consulter la fiche technique la plus récente, visitez www.kohler.com aux États-Unis ou www.kohler.ca au Canada.
10-27-2026 02:03 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER.