

## Archer® | K-1946-LW

Baignoire en alcôve de 60 po x 30 po, avec surface chauffante Bask® et drain à gauche

### Fonctionnalités

- La surface chauffante Bask® assure une relaxation digne d'un spa en réchauffant doucement le dos, les épaules et le cou.
- Trois réglages permettent d'adapter la température de la surface à vos désirs
- Comfort Depth® offre un tablier plus bas avec une profondeur de trempage généreuse
- Soutien lombaire intégral
- Trop-plein à fentes intégré permettant un trempage en profondeur
- Rebord intégré aidant à empêcher l'eau de s'infiltrer derrière le mur et simplifiant l'installation dans une alcôve
- Surface inférieure texturée
- Se coordonne avec d'autres produits de la collection Archer.



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

|    |             |
|----|-------------|
| 0  | White       |
| 96 | Biscuit     |
| 95 | Ice Grey    |
| 7  | Black Black |



## Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.



CSA B45.5/IAPMO Z124  
UL 1795  
ADA  
ICC/ANSI A117.1  
UL Listed

## Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Emplacement du drain:                 | À gauche                               |
| Diamètre du trou de drainage:         | 2-1/4" (57 mm)                         |
| Surface plane minimale pour la porte: | 2-9/16" (65 mm)                        |
| Zone inférieure de la baignoire:      | 45-1/8" x 19-11/16" (1146 mm x 500 mm) |
| Zone supérieure de la baignoire:      | 52-1/8" x 22-1/16" (1324 mm x 560 mm)  |
| Profondeur de l'eau:                  | 15-1/8" (384 mm)                       |
| Capacité en eau:                      | 57 gal (215.8 L)                       |
| Charge minimale au sol:               | 45.5 lbs/ft²                           |
| Poids:                                | 68 lbs (30.8 kg)                       |

## Matériel

- Acrylique

## Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains

K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches

## Produits et accessoires requis

- K-7271 Drain de baignoire en laiton avec trop-plein à fente

ou

- K-7272 Drain de baignoire à trop-plein à fente

## Service électrique requis

Un circuit requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Surface chauffante: 120 V, 15 A, 60 Hz


## Caractéristiques des composants électriques

Surface chauffante: 120 V, 0.5 A, 60 Hz, 65 W

## Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





## Installation

- Drain à gauche
- En alcôve
- Exige le drain de baignoire avec trop-plein à fentes Clearflo (vendu séparément).

## Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

