

## Archer® | K-1947

Baignoire à hydromassage encastrée, 60 x 30 po

### Fonctionnalités

- La baignoire à hydromassage à une vitesse offre performance et valeur grâce à ses 8 jets complètement réglables.
- Le débit et la direction de l'hydromassage peuvent être réglés à chaque jet
- Comfort Depth® offre un tablier plus bas avec une profondeur de trempage généreuse
- Soutien lombaire intégral
- Trop-plein à fentes intégré permettant un trempage en profondeur
- Surface inférieure texturée
- Se coordonne avec d'autres produits de la collection Archer.



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

|    |             |
|----|-------------|
| 0  | White       |
| 96 | Biscuit     |
| 95 | Ice Grey    |
| 7  | Black Black |



## Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.



ASME A112.19.7/CSA B45.10  
CSA B45.5/IAPMO Z124  
UL 1795  
CSA C22.2 No. 218.2  
ADA  
ICC/ANSI A117.1  
UL Listed

## Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

|                                       |                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Emplacement du drain:                 | Reversible                                                            |
| Diamètre du trou de drainage:         | 2-1/4" (57 mm)                                                        |
| Surface plane minimale pour la porte: | 2-1/8" (54 mm)                                                        |
| Zone inférieure de la baignoire:      | 45-1/8" x 19-11/16" (1146 mm x 500 mm)                                |
| Zone supérieure de la baignoire:      | 52-1/8" x 22-1/16" (1324 mm x 560 mm)                                 |
| Profondeur de l'eau:                  | 15-1/8" (384 mm)                                                      |
| Capacité en eau:                      | 57 gal (215.8 L)                                                      |
| Charge minimale au sol:               | 48 lbs/ft²                                                            |
| Poids:                                | 98 lbs (44.5 kg)                                                      |
| Gabarit de découpe:                   | Encastrable/Montage par le haut, 58-1/2" x 28-1/2" (1486 mm x 724 mm) |

## Matériel

- Acrylique

## Produits et accessoires recommandés

- K-23726 Traitement pour drains
- K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches

## Produits et accessoires requis

- K-7271 Drain de baignoire en laiton avec trop-plein à fente
- ou
- K-7272 Drain de baignoire à trop-plein à fente

## Service électrique requis

Un circuit spécialisé requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Pompe: 120 V, 15 A, 60 Hz

## Caractéristiques des composants électriques


Pompe: 120 V, 7 A, 60 Hz

Nombre de vitesses: Single

## Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





## Installation

- Drain réversible.
- Encastré
- Exige le drain de baignoire avec trop-plein à fentes Clearflo (vendu séparément).

## Notes d'installation

*Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.*

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

