

Archer® | K-1949

Baignoire à hydromassage encastrée, 66 x 32 po

Fonctionnalités

- La baignoire à hydromassage à une vitesse offre performance et valeur grâce à ses 8 jets complètement réglables.
- Le débit et la direction de l'hydromassage peuvent être réglés à chaque jet
- Comfort Depth® offre un tablier plus bas avec une profondeur de trempage généreuse
- Soutien lombaire intégral
- Trop-plein à fentes intégré permettant un trempage en profondeur
- Surface inférieure texturée
- Se coordonne avec d'autres produits de la collection Archer.



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

0	White
96	Biscuit
95	Ice Grey
7	Black Black



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.



ASME A112.19.7/CSA B45.10
CSA B45.5/IAPMO Z124
UL 1795
CSA C22.2 No. 218.2
ADA
ICC/ANSI A117.1
UL Listed

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Emplacement du drain:	Reversible
Diamètre du trou de drainage:	2-1/4" (57 mm)
Surface plane minimale pour la porte:	2-1/8" (54 mm)
Zone inférieure de la baignoire:	50-3/8" x 19-5/8" (1280 mm x 498 mm)
Zone supérieure de la baignoire:	57-5/16" x 24-1/16" (1456 mm x 611 mm)
Profondeur de l'eau:	15-5/16" (389 mm)
Capacité en eau:	66 gal (249.8 L)
Charge minimale au sol:	47 lbs/ft²
Poids:	106 lbs (48.1 kg)
Gabarit de découpe:	Encastrable/Montage par le haut, 64-1/2" x 30-1/2" (1638 mm x 775 mm)

Matériel

- Acrylique

Produits et accessoires recommandés

- K-23726 Traitement pour drains
- K-23732 Nettoyant pour baignoires et douches

Produits et accessoires requis

- K-7271 Drain de baignoire en laiton avec trop-plein à fente
- ou
- K-7272 Drain de baignoire à trop-plein à fente

Service électrique requis

Un circuit spécialisé requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

Pompe: 120 V, 15 A, 60 Hz

Caractéristiques des composants électriques


Pompe: 120 V, 7 A, 60 Hz

Nombre de vitesses: Single

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Drain réversible.
- Encastré
- Exige le drain de baignoire avec trop-plein à fentes Clearflo (vendu séparément).

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Mesurez votre produit actuel pour les détails de la plomberie brute.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

L'alimentation en eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus de la baignoire. Les installations varient.

Ce produit est uniquement conçu pour une installation à encastrer par le dessus. Elle n'est pas conçue pour une alcôve à trois murs avec une pomme de douche au plafond.

