

Brenham™ | K-1997-1NR

Lavabo de salle de bain commercial, au mur ou sur bras-support dissimulé, avec trou de robinet unique et trou pour distributeur de savon à droite, sans trop-plein

Fonctionnalités

- Trou unique pour robinet
- Cuvette ovale
- Drain de trop-plein scellé
- Trou à droite pour un distributeur de savon ou de lotion
- Comprend le support mural



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ 0 White



Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.19.2/CSA B45.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

Informations techniques

Nombre de trous sur le tablier:	2
Taille du ou des trous du robinet:	1-3/8" (35 mm)
Avec trop-plein:	Oui
Taille du trou pour savon/lotion:	1-1/4" (32 mm)
Diamètre du trou de drainage:	1-3/4" (44 mm)
Configuration du bassin:	Bol simple
Longueur du bassin:	14-3/8" (365 mm)
Largeur du bassin:	12-5/16" (313 mm)
Profondeur du bassin:	4-9/16" (115 mm)

Matériel

- Porcelaine vitrifiée

Produits et accessoires recommandés


K-23726 Traitement pour drains

K-23725 Nettoyant pour fonte

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Au mur
- Prépercé pour installation du support de bras dissimulé

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

