

## Brenham™ | K-1997-1N

Lavabo de salle de bain commercial, au mur ou sur bras-support dissimulé, avec trou unique de robinet, sans trop-plein

### Fonctionnalités

- Trou unique pour robinet
- Cuvette ovale
- Drain de trop-plein scellé
- Comprend le support mural



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

■ 0 White



## Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.19.2/CSA B45.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

---

## Informations techniques

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Nombre de trous sur le tablier:    | 2                 |
| Taille du ou des trous du robinet: | 1-3/8" (35 mm)    |
| Avec trop-plein:                   | Oui               |
| Diamètre du trou de drainage:      | 1-3/4" (44 mm)    |
| Configuration du bassin:           | Bol simple        |
| Longueur du bassin:                | 14-3/8" (365 mm)  |
| Largeur du bassin:                 | 12-5/16" (313 mm) |
| Profondeur du bassin:              | 4-9/16" (115 mm)  |

---

## Matériel

- Porcelaine vitrifiée

---

## Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains



K-23725 Nettoyant pour fonte

---



## Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Standard Installation



## Installation

- Au mur
- Prépercé pour installation du support de bras dissimulé

## Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

